

この商品は販売終了しました

STAG シェルフ STG-1006



油圧ダンパーとバネの併用で、楽に、安全に引きおろせます。
アーム軸部の受けに樹脂パーツを採用したため、非常になめらかで静かに作動します。


※制限バーがないときは、箱の内寸法高さが560mm以上で使用可能です。
※制限バーを付けたときは、箱の内寸法高さが660mm以上で使用可能です。
※最大積載荷重=12kg

■材質/ Material

側板:ABS樹脂
棚板、背板:銅板

■仕上げ/ Finish

側板:白
棚板、背板:カラー銅板
昇降ユニット:白粉体塗装、クロメートメッキ




■サイズ

| タイプ(W1) | 幅内寸法(W2) |
|---------|-------------|
| 900 | 864~870±2mm |
| 750 | 710~720±2mm |
| 600 | 560~570±2mm |

取付条件

- 吊戸棚の内寸法を確認して下さい。
(吊戸棚内部へ入らなかったり、ビス固定できない場合があります。)
- 天井直付けの場合等、身長により昇降レバーに手が届かない場合がありますのでご注意下さい。



- 吊戸棚の側板・底板・背板に芯材があるか確認して下さい。
(フラッシュ構造で芯材がない場合は取付不可です。)



- 吊戸棚の壁面固定強度を確認して下さい。
※壁面の取付強度は、60kg以上に設定して下さい。

※壁面固定の際には、十分な強度を保持できるように施工して下さい。

ご注意事項(破損・落下による事故やサビ・故障の原因になります。)

- ピン等の不安定なもの、包丁・薬品などの危険なもの、割れやすい食器、ぬれたものを収納しないで下さい。
- 収納物がラック高さより上へ出たり、底面・背面のすきまより、はみださないようにして下さい。
- 上棚の制限バーが付いていない場合は、側板の高さまで。バーが付いている場合は制限バー以上の高の物を載せないで下さい。